



AccuMini

Maximaler Nutzen, minimaler Platzbedarf

Als einer der derzeit kompaktesten Chemikaliendosierer bietet AccuMini die Zuverlässigkeit von AccuMax™ in einer einfach zu integrierenden Lösung. Der modulare und zuverlässige AccuMini verfügt über die patentierte AccuPro-Druckregelungstechnologie von Hydro Systems, die eine 95% genaue Verdünnungskontrolle für Gebäudereinigung, Küchen- und Gesundheitsanwendungen ermöglicht. AccuPro eliminiert Verdünnungsschwankungen und gewährleistet eine präzise Abgabe der benötigten Chemikaliendosierung bei niedrigen und hohen Wasserdrücken.

AccuMini passt in beengte Schränke und Ecken und liefert dennoch die erforderliche Präzision zum Befüllen von Sprühflaschen, Eimern oder anderen großen Behältern. Die neue One-Touch-Tastenverriegelung ermöglicht das freihändige Befüllen von Behältern. Markenbild und Chemikalienkennzeichnungen lassen sich direkt durch die verfügbaren Tastenfarben integrieren.

Da keine zusätzlichen Zubehörteile erforderlich sind, um mehrere Dosierer in Reihe zu schalten, können Chemikalienanschlüsse einfach erweitert werden und benötigen keinen zusätzlichen Platz. Reduzieren Sie Lagerbestände und SKUs mit der dreiteiligen Konstruktion von AccuMini. Weniger Teile bedeuten weniger Wartungsaufwand.

Sparen Sie Zeit – lassen Sie den Dosierer an der Wand – und führen Sie einfache Reparaturen mit werkzeugfreiem Zugang zu den internen Komponenten durch. Hydros Swivel AirGap der nächsten Generation oder standardmäßige E-Gap-Eduktoren bieten Rückflussschutz und erfüllen die ASSE 1055B-Vorschriften.

O-Ring-Dichtungen ermöglichen den Austausch des Wassereinlasses mit zuverlässiger Dichtheit. Der schlanke und modulare AccuMini ist die Lösung für platzsparende Anforderungen.

Kompatibel mit dem geschlossenen RiteConnect-System.



Erhältlich in 2 Eduktor-Typen

E-Gap

E-Gap Die E-Gap-Eduktoren von Hydro bieten Rückflussschutz durch die Verwendung einer elastomeren Hülse (ASSE 1055B-zugelassen).

Swivel AirGap – Drehgelenk für besseren Zugang

Swivel AirGap ermöglicht eine flexible Ausrichtung für den Anschluss des Chemikalieneinlassschlauchs und verwendet einen Luftspalt von einem Zoll zwischen Wasserquelle und Chemikalieneinlass, um Rückflussschutz zu gewährleisten (ASSE 1055B-zugelassen).

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, warum AccuMini die richtige Lösung für Sie ist.



Funktionen des AccuMini

- Die modulare, zuverlässige Konstruktion gehört zu den kompakten und schmalsten Dosiergeräten auf dem Markt
- Für die Reihenschaltung ist kein zusätzliches Zubehör erforderlich, und es wird kein zusätzlicher Platz dafür benötigt
- Bedienung per Knopfdruck
 - Die Tastensperre ist sowohl bei der High-Flow- (HF) als auch bei der Low-Flow- (LF) Variante serienmäßig vorhanden
 - Intuitives und ergonomisches Tastendesign für schnelles Befüllen und Multitasking-Anforderungen
 - Tastenfarben: Blau, Schwarz, Grau, Grün und Rot
- Große Anzeigefläche für Branding und die Kennzeichnung chemischer Bezeichnungen
- Vereinfachte Installation und Abrechnung
 - Drei Hauptkomponenten: Gehäuse, Knopf und Wasserventilblock
 - Weniger Teile, die vorrätig gehalten und inventarisiert werden müssen, weniger Teile, die gewartet werden müssen
 - Schlüsselloch- und Schlitzschraubenlöcher erleichtern die Montage und das Eindrehen der Schrauben
- Werkzeuglose Wartung für Demontage und Remontage
- Einfacher Austausch des Wasserzulaufs mit zuverlässiger O-Ring-Dichtung
- Durchflussraten von 1 GPM oder 3,5 GPM
- Wasseranschlussarten: Gartenschlauch, im Lieferumfang enthalten. Messing-Klemmverschraubungen, Schnellkupplungen und Schlauchstutzen sind mit zusätzlichem Zubehör möglich, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. (Einzelhandel)
- E-Gap und Swivel AirGap machen eine Rückflussverhinderungsvorrichtung überflüssig; erfüllt die Vorschriften nach ASSE 1055B

Kompatibel mit dem RiteConnect-Geschlossensystem

* Im Vergleich zum Vorgängermodell AirGap.

Farbe	Modell	Produktart	Fluss	Durchflussmenge
	HYD-AMI-HAB	AirGap	Hi (hoch)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEB	E-Gap		
	HYD-AMI-LAB	AirGap	Lo (niedrige)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEB	E-Gap		
	HYD-AMI-HAR	AirGap	High	3.5 GPM
	HYD-AMI-HER	E-Gap		
	HYD-AMI-LAR	AirGap	Low	1.0 GPM
	HYD-AMI-LER	E-Gap		
	HYD-AMI-HAG	AirGap	High	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEG	E-Gap		
	HYD-AMI-LAG	AirGap	Low	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEG	E-Gap		
	HYD-AMI-HAN	AirGap	High	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEN	E-Gap		
	HYD-AMI-LAN	AirGap	Low	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEN	E-Gap		

Die Teilenummern der Komponenten finden Sie im AccuMini-Benutzerhandbuch.

AccuPro

- Mit patentierter AccuPro-Technologie
- Verhindert Schwankungen bei der Verdünnung
- Die Verdünnungsspitzen von Hydro Systems weisen eine Genauigkeit von 95 % auf
- Verhindert, dass das Wasser-Chemikalien-Verhältnis zu „dünn“ wird

Umweltbewusstsein

- 46 % weniger Material als AccuMax
- 44 % geringere Stellfläche als AccuMax
- Die direkt auf dem Gerät verfügbare Bedienungsanleitung per QR-Code reduziert Papierverbrauch und Lagerbedarf
- Swivel AirGap:** Materialersparnis HF 42 %, LF 32 %; Größenreduzierung HF 40 %, LF 34 %*