



AccuMini

Avantages maximaux, empreinte minimale

L'un des distributeurs de produits chimiques les plus compacts disponibles aujourd'hui, l'AccuMini offre la fiabilité de l'AccuMax™ dans une solution facile à intégrer. Modulaire et fiable, l'AccuMini est doté de la technologie brevetée de régulation de la pression AccuPro de Hydro System, permettant un contrôle de la dilution précis à 95 % pour le nettoyage des locaux, la cuisine et les applications de santé. AccuPro élimine les variations de dilution et garantit la distribution précise de la dose de produit chimique nécessaire, que la pression de l'eau soit basse ou élevée.

L'AccuMini s'intègre dans les placards et les coins restreints tout en offrant la précision requise pour remplir les flacons pulvérisateurs, les seaux ou autres grands récipients. Le nouveau bouton de verrouillage à une touche permet de remplir les contenants les mains libres. Intégrez directement l'image de votre marque et les identifiants chimiques grâce à la variété de couleurs de boutons disponibles.

Ne nécessitant aucun accessoire supplémentaire pour connecter plusieurs distributeurs en série (daisy chain), les connexions chimiques s'étendent facilement et ne demandent aucun espace supplémentaire. Réduisez les stocks et les références (SKU) grâce à la construction en trois parties de l'AccuMini. Moins de pièces signifie moins de maintenance.

Gagnez du temps – laissez le distributeur au mur – et effectuez des réparations faciles grâce à un accès sans outil aux composants internes. Les éducteurs de nouvelle génération Swivel AirGap ou E-gap standard de Hydro offrent une protection contre le reflux et respectent les réglementations ASSE 1055B.

Les joints toriques permettent un échange de l'arrivée d'eau en toute confiance et étanchéité. Élégant et modulaire, l'AccuMini est la solution idéale pour optimiser l'espace. Compatible avec le système en boucle fermée RiteConnect.



Disponible en 2 types d'Éducteurs

E-Gap

Les éducteurs E-Gap de Hydro offrent une protection contre le reflux grâce à l'utilisation d'une gaine élastomère (approuvé ASSE 1055B).

Swivel AirGap – Swivel joint for better access

Le Swivel AirGap permet une orientation flexible pour la connectivité du tube d'aspiration chimique et utilise un espace d'air d'un pouce entre la source d'eau et l'entrée chimique pour assurer la protection contre le reflux (approuvé ASSE 1055B).

[Contactez-nous](#) pour savoir comment l'AccuMini est la solution idéale pour vous.



Caractéristiques de l'AccuMini

- Conception modulaire et fiable parmi les plus compactes et les plus étroites du marché
- Aucun accessoire supplémentaire requis pour le raccordement en série et aucun espace supplémentaire nécessaire
- Fonctionnement par bouton à commande unique
 - Verrouillage du bouton standard pour les options haut débit (HF) et bas débit (LF)
 - Conception de bouton intuitive et ergonomique pour un remplissage rapide et les besoins multitâches
 - Couleurs de boutons : Bleu (standard), Noir, Gris, Vert et Rouge*
- Grande zone d'affichage pour le marquage de la marque et l'étiquetage du nom du produit chimique
- Installation et comptabilité simplifiées
 - Trois composants principaux : boîtier, bouton et collecteur de vanne d'eau
 - Moins de pièces à stocker et à inventorier, moins de pièces à entretenir
 - Trous de vis en trou de serrure et oblongs pour faciliter l'installation et le placement des vis
- Maintenance sans outil pour le démontage et le remontage
- Échange facile de l'entrée d'eau avec la fiabilité du joint torique
- Configurations de débit de 1 GPM (3,8 L/min) ou 3,5 GPM (13,2 L/min)
- Types de connectivité d'eau : tuyau d'arrosage inclus. Compression en laiton, connexion rapide par poussée et raccords cannelés pour tuyau possibles avec des accessoires supplémentaires, non inclus (vente au détail)
- E-Gap et Swivel AirGap éliminent le besoin d'un dispositif anti-refoulement ; conforme aux réglementations ASSE 1055B
- Compatible avec le système en boucle fermée RiteConnect

* Une quantité minimale de commande peut être requise.

** Par rapport au modèle AirGap précédent.

Couleur	Modèle	Description	1 Bouton	Débit
Bleu	HYD-AMI-HAB	AirGap	Hi (Haut)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEB	E-Gap		
	HYD-AMI-LAB	AirGap	Lo (Bas)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEB	E-Gap		
Rouge	HYD-AMI-HAR	AirGap	Hi (Haut)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HER	E-Gap		
	HYD-AMI-LAR	AirGap	Lo (Bas)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LER	E-Gap		
Gris	HYD-AMI-HAG	AirGap	Hi (Haut)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEG	E-Gap		
	HYD-AMI-LAG	AirGap	Lo (Bas)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEG	E-Gap		
Vert	HYD-AMI-HAN	AirGap	Hi (Haut)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEN	E-Gap		
	HYD-AMI-LAN	AirGap	Lo (Bas)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEN	E-Gap		

Pour les numéros de pièces des composants, consultez le manuel d'utilisation de l'AccuMini

AccuPro

- Technologie brevetée de régulation de la pression.
- Élimine les variations de dilution
- Les buses de dilution de Hydro Systems prouvent une précision de 95 %
- Empêche le ratio eau/produit chimique de s'appauvrir

Éco-responsabilité

- 46 % de matériau en moins par rapport à l'AccuMax
- Empreinte au sol 44 % plus petite que celle de l'AccuMax
- Le manuel d'utilisation par QR code directement sur l'appareil réduit le papier et le stockage
- **Swivel AirGap:** Matériau réduit de 42 % (HF), 32 % (LF); Taille réduite de 40 % (HF), 34 % (LF)**